

Thông tin kỹ thuật

DIAMONT BLENDER

Danh mục sản phẩm: **C 5**

Chất phụ gia cho sơn chữa phá mí với DIAMONT

Lĩnh vực sử dụng

Chất phụ gia đặc biệt cho sơn màu DIAMONT. Đảm bảo kết quả cao trong sửa chữa phá mí hoặc sửa chữa những lỗi về mặt thẩm mỹ, thực hiện theo hướng dẫn để sửa chữa phá mí với DIAMONT như mô tả trong quá trình BLEND'ART.

Thông tin thêm

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 12 % ± 2	Tỷ trọng 0.860– 0.960 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 24 tháng

Ứng dụng

Trộn mới phải được khuấy bằng tay trước khi sử dụng và thêm thêm 15 phút trộn với máy. Khuấy tất cả các sản phẩm được lưu trữ trong máy trộn 2 lần 1 ngày mỗi lần 15 phút.

Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Xem mô tả trong BLEND'ART DIAMONT A 3.1 – A 3.3

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.






R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Perfection made simple



Thông tin kỹ thuật

DIAMONT BLENDER

	Lựa chọn 1	Lựa chọn 2*
	Màu DIAMONT 50 g	50 g
	Bộ pha trộn DIAMONT 50 g	50 g
	100 g	100 g
	BC 101 /	10 g
	BC 020 60 g	50 g
	* BC 101 có thể được thêm vào để đảm bảo kết quả được tốt hơn đối với màu vàng và bạc cũng như màu sắc với cơ sở trộn nhôm ít nhất 75%. Lọc trước khi áp dụng.	
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: 22 đến 25 giây DIN 4 cốc: 14 đến 15 giây	
	Thời gian sống: sơn được trộn với DIAMONT BLENDER có thể giữ trong hộp kín 1 tuần.	
	Súng áp lực HLVP 1.3 – 1.5 mm	0.7 tại vòi phun
	Minijet HVLP 1.0 – 1.2 mm	0.7 tại vòi phun
	Xem mô tả trong BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3	
	Xem mô tả trong BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3	

Hoàn thiện

Xem mô tả trong BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.